

**Fonction**

Extension d'un système d'interphone Bticino existant avec un

Gong radio de différents fabricants.



L'interface radio gong est utilisée dans les interphones Bticino pour connecter à la station d'accueil Bticino.

Les connexions 1-5 ou 1-5M (voir liste) ont un contact libre de potentiel (C/NO) Émetteur radio de différents fabricants (voir page 2).

L'interface du carillon radio commute le contact (C/NO) dès que l'appel de porte ou d'étage est activé.

Si l'appel est coupé à la station d'appartement, le contact de commutation n'est pas activé à toutes les stations d'appartement.

Désactivé (voir liste).

L'interface du gong radio peut être installée dans un boîtier d'interrupteur 55 derrière la station d'accueil ou dans une boîte de jonction peut être montée ou insérée dans un endroit éloigné.

**Données techniques**

- Connexion aux bornes 1-5 ou 1-5M de la station d'accueil de Bticino (sonnerie supplémentaire)
- Connexion du contact de commutation pour l'émetteur radio = bornes : C/NO
- Les deux connexions sont réalisées par des bornes enfichables et sont protégées contre l'inversion de polarité
- Section du conducteur 0,2 ... 0,75 mm<sup>2</sup> (24 ... 18 AWG) plein ou toronné (sans embout)
- Branchement direct des conducteurs rigides, connexion des conducteurs à brins fins et déconnexion des conducteurs par  
Basse pression sur le poussoir d'actionnement
- Charge de contact de C/NO max. 28 V / 40 mA
- Température ambiante admissible 0°- 40°C
- Classe de protection IP 20
- Dimensions du tableau 40x18x10 mm (Lxlxh)
- La longueur maximale du câble entre la station d'accueil et l'interface du carillon radio est de 50 m

## Stations 2 fils compatibles

Type	N° d'article	Connexion	Désactivation de la sonnerie	Volume de l'appel
Classe 300 X13E	344642 344643	1-5M	Oui	1%
Classe 300 V13E	344612 344613	1-5M	Non	0%
Classe 300 V13M	344622	1-5M	Non	0%
CLASSE 100 V12E	344522	1-5M	Oui	1%
POLYX Video Basic	344192	1-5	Non	0%
SWING Video	344824	1-5	Oui	1%
<b>AUDIO</b>				
CLASSE 100 A12M	344272	1-5M	Oui	50%
POLYX Audio	344082	1-5	Non	0%
SWING Audio	344704	1-5	Oui	5%
Sprint Audio avec platine supplémentaire	344212 + 346800	1-5	Oui	1%
Stations multifilaires compatibles				
Set audio analogique Swing avec Linea 2000	368011 o. 368022	1-5	Non	0%



### Schéma de connexion

