















Multimedienetzwerk Optimum manuel

Auswahltabelle für Komponenten in DIN-Bauweise

RJ45 STECKDOSE		Anzahl Module	Artikelnummer	Menge
	UP- Multimediateckdose Arteur 1 x RJ45, Gr. I für Telefon, Gigabit Netzwerk oder TV/SAT		0765 66UP61	<input type="text"/>
INSTALLATIONSKABEL				
	Multimedia-Installationskabel TV + Satellit Grad 3 - geliefert in Ringen à 100 m		0327 89	<input type="text"/>
ANSCHLUSSKOMPONENTEN				
	Anschlussmodul RJ45 geschirmt, STP	1	4130 03	<input type="text"/>
	Patchkabel Optimum STP, 0,2 m	+	4130 45	<input type="text"/>
	Patchkabel Optimum STP, 0,4 m	oder	4130 46	<input type="text"/>
KOMPONENTEN FÜR EINGANG UND VERTEILUNG VON TELEFONSIGNALEN				
	ADSL Kopffilter mit Telefonverteiler	2	4130 15	<input type="text"/>
	Telefonverteiler 2 x 4 Ausgänge	oder	4130 12	<input type="text"/>
	ADSL Kopffilter	+	4130 11	<input type="text"/>
KOMPONENTEN FÜR COMPUTERNETZWERKE				
	4 + 1 Port Switch 10-100 Mbits	4	4130 10 ⁽¹⁾	<input type="text"/>
	4 + 1 Port Switch 1 Giga	oder	4130 09 ⁽¹⁾	<input type="text"/>
KOMPONENTEN FÜR EINGANG UND VERTEILUNG VON FERNSEHSIGNALEN				
	TV-Verteiler DVB-T, Satellite 4 RJ45 Ausgänge	4	4130 18 ⁽¹⁾	<input type="text"/>
	TV-Verteiler DVB-T, Kabelfernsehen 4 RJ45 Ausgänge	oder	4130 19 ⁽¹⁾	<input type="text"/>
SPANNUNGSVERSORGUNG				
	Spannungsversorgung 9 V (für Aktivkomponenten)	1,5	4130 17 ⁽¹⁾	<input type="text"/>
VERTEILER ZUM BESTÜCKEN (andere Verteiler und Zubehör S. 260-263)				
	AP-Verteiler Drivia M13, Grösse 4, 26 Module mit Lochblech 238 x 250 mm		4012 14VDI02	<input type="text"/>
	AP-Verteiler Drivia M18, Grösse 4, 36 Module mit Lochblech 342 x 250 mm		4012 24VDI02	<input type="text"/>
	AP-Verteiler XL3 125, Grösse 4, 36 Module mit Lochblech 350 x 300 mm		4016 14VDI02	<input type="text"/>
	UP-Verteiler Ekinoxe, Grösse 4, 26 Module mit Lochblech 265 x 255 mm		0014 39VDI03	<input type="text"/>
ZUBEHÖR				
	Anschlusskabel RJ45-RJ45 Kat. 6 für den Anschluss von Netzwerkgeräten	Länge 2 m	0517 53	<input type="text"/>
		Länge 3 m	0517 54	<input type="text"/>
	Anschlusskabel RJ11-RJ45 für den Anschluss eines Telefons	Länge 3 m	0516 94	<input type="text"/>
	Anschlusskabel RJ45 - F+IEC für den Anschluss eines Fernsehers oder Receiver	Länge 2 m	4130 40	<input type="text"/>

(1) Pro 2 Aktivkomponenten (Switch Art. 4130 09/10 oder TV-Verteiler 4130 18/19) ist eine Spannungsversorgung Art. 4130 17 einzuplanen