














Multimedianetzwerk Triple Play^{Gigabit}

Auswahltabelle für Komponenten in DIN-Bauweise

RJ45 STECKDOSE		Anzahl Module	Artikelnummer	Menge
	UP- Multimediasteckdose Arteor 1 x RJ45, Gr. I für Telefon, Gigabit Netzwerk oder IPTV		0765 64UP61	<input type="text"/>
INSTALLATIONSKABEL				
	Installationskabel 1 x 4 Aderpaare Kat. 6 F/UTP, geliefert auf Kabeltrommel 500 m		0327 56	<input type="text"/>
ANSCHLUSSKOMPONENTEN				
	Anschlussmodul RJ45, UTP	1	4130 01	<input type="text"/>
		+		
	Patchkabel extra flach, FTP, 0,2 m		4130 47	<input type="text"/>
		oder		
	Patchkabel extra flach, FTP, 0,4 m		4130 48	<input type="text"/>
KOMPONENTEN FÜR EINGANG UND VERTEILUNG VON TELEFON, INTERNET UND IPTV				
	Zentrale Triple Play ^{Gigabit} , 8 RJ45 Ausgänge	8	4130 44 ⁽¹⁾	<input type="text"/>
		+		
	Spannungsversorgung 9 V (für Zentrale Triple Play ^{Gigabit})	1,5	4130 17 ⁽¹⁾	<input type="text"/>
	ADSL Kopffilter mit Telefonverteiler	2	4130 15	<input type="text"/>
		oder		
	Telefonverteiler 2 x 4 Ausgänge	4	4130 12	<input type="text"/>
		+		
	ADSL Kopffilter	2	4130 11	<input type="text"/>
VERTEILER ZUM BESTÜCKEN (andere Verteiler und Zubehör S. 260-263)				
	AP-Verteiler Drivia M13, Grösse 4, 26 Module mit Lochblech 238 x 250 mm		4012 14VDI02	<input type="text"/>
	AP-Verteiler Drivia M18, Grösse 4, 18 Module mit Lochblech 238 x 375 mm		4012 24VDI01	<input type="text"/>
	AP-Verteiler Drivia M18, Grösse 4, 36 Module mit Lochblech 342 x 250 mm		4012 24VDI02	<input type="text"/>
	AP-Verteiler XL3 125, Grösse 4, 18 Module mit Lochblech 350 x 450 mm		4016 14VDI01	<input type="text"/>
	AP-Verteiler XL3 125, Grösse 4, 36 Module mit Lochblech 350 x 300 mm		4016 14VDI02	<input type="text"/>
	UP-Verteiler Ekinoxe, Grösse 4, 26 Module mit Lochblech 265 x 255 mm		0014 39VDI03	<input type="text"/>
ZUBEHÖR				
	Anschlusskabel RJ45-RJ45 Kat. 6 für den Anschluss von Netzwerkgeräten	Länge 2 m	0517 63	<input type="text"/>
		Länge 3 m	0517 64	<input type="text"/>
	Anschlusskabel RJ11-RJ45 für den Anschluss eines Telefons	Länge 2 m	0516 94	<input type="text"/>
(1) Bei der Verwendung von 2 Zentralen Triple Play ^{Gigabit} müssen 2 Spannungsversorgungen vorgesehen werden				