

Programm Plexo™ IP 55

Schaltgeräte



0695 43



0696 04



0695 17



0695 34

Kombinationseinsätze für den Einbau in NAP-Gehäuse oder NUP Montagerahmen (S. 377), mit Steckklemmen
 Beleuchtete Funktionen sind vorbestückt mit 230 V Leuchtaggregat (S. 376)

VE	Art.	Wipptaster 10 A, 250 V	VE	Art.	Zeitschalter Orientierung 230 V, 50/60 H
		IP 55, IK 07			IP 55, IK 05
		Schliesserkontakt			Elektronisch, 2 Leiter
5	0696 30 262 250 201	○ Weiss			Bestückt mit LED
10	0695 40 262 250 231	● Grau			Zeitbereich einstellbar: 25 s ...15 Min.
		Wechselkontakt			1000 W für Glühlampen
5	0696 31 262 252 201	○ Weiss			400 W für 230 V Halogenlampen
10	0695 41 262 252 231	● Grau	5	0696 04 533 045 001	1840 W ohmsche Verbraucher (Heizung)
		Schliesserkontakt Orientierung			400 VA FL und 400 VA NV-Halogenlampen
5	0696 32 262 450 201	○ Weiss	5	0695 04 533 045 031	○ Weiss
5	0695 42 262 450 231	● Grau			● Grau
		Schliesser mit Bezeichnungsschild			Tageslichtabhängiges Schalten
		Geliefert mit 12 V Leuchtaggregat			IP 55, IK 07
		Für 230 V Betrieb Glimmlampe tauschen			Dämmerungsschalter
5	0696 33 262 850 201	○ Weiss			Einschalten bei Einsetzen der Abenddämmerung
5	0695 43 262 850 231	● Grau			Ausschalten bei Tagesanbruch
		Wechsler mit Bezeichnungsschild			Einheit bestehend aus Schalter mit integrierter
		Kontakte NO + NC			Photozelle
		Geliefert mit 12 V Leuchtaggregat			Schaltet: Glühlampen 1400 W, TL 400 VA
		Für 230 V Betrieb Glimmlampe tauschen			Einstellbarer Helligkeitsbereich von 0,5 bis
5	0696 34 262 862 201	○ Weiss	1	0696 17 545 901 201	1500 Lux
5	0695 44 262 862 231	● Grau	5	0695 17 545 901 231	○ Weiss
		Doppel-Wechselkontakt			● Grau
5	0696 35 262 262 201	○ Weiss			Externe Sonde
5	0695 45 262 262 231	● Grau	1	0695 18 545 999 031	Photozelle passend zu X3 Reiheneinbau-
		Doppel-Wechselkontakt Orientierung			Dämmerungsschalter (Art. 0037 21)
5	0696 36 262 462 201	○ Weiss			● grau
5	0695 46 262 462 231	● Grau			Schlüsselschalter 3 A, 250 V
					Mit 2 Schlüssel Ronis Nr. 455
					Schlüsselabzug auf allen Positionen
					Zusätzliche Schaltelemente (S. 374)
			1	0695 34 364 101 231	Ausschalter
					Schaltstellung 0 – I
					● grau
			1	0695 35 364 121 231	Umschalter
					Schaltstellung I – 0 – II
					● grau