

# Steigzonenkanal (GTL) DRIVIA 13

Als montagefertiges Set oder in Einzelteilen



0300 39



0300 95



0300 87





0300 94



0300 09

Technische Daten **S. 506**

VE	Art.	DRIVIA GTL 13 - PREMIUM Montagefertiges Set
1	<b>0300 37</b> 127 511 001	<p>Normgeprüft EN 50085-2-1 Steigzonenkanal mit Höhenausgleich. Zwei Federstützen ermöglichen die Montage bis 2.60 m. Für die einfache Lagerung und Transport wurde der Kanal auf 2 Halblängen gekürzt. Die Verpackung (Länge 1.70 m) passt in jedes Auto. Bestückbar mit AP-Verteiler der Serie DRIVIA. Befestigung mit den im Lieferumfang von jedem Verteiler enthaltenen 4 DRIVIA Clips</p> <p><b>Set mit 2 Abteilen (1 Deckel)</b> Bestehend aus den Komponenten in Halblängen weiterem Zubehör: - 1 Kanalunterteil 65 x 250 mm - 2 Steckverbinder für den Zusammenbau der beiden Kanalunterteile - 1 Deckel mit Breite 220 mm - 1 Ordnungstrennung - 1 Höhenausgleichset mit zwei Federstützen und einem Abschluss - 12 Schrauben für Verteilerbefestigung - 2 Kanalklammern für die Kabel</p>
1	<b>0300 39</b>	<p><b>Set mit 3 Abteilen (2 Deckel)</b> Bestehend aus den Komponenten in Halblängen weiterem Zubehör: - 1 Kanalunterteil 65 x 250 mm - 2 Steckverbinder für den Zusammenbau der beiden Kanalunterteile - 1 Deckel mit Breite 180 mm - 1 Deckel mit Breite 40 mm - 1 Trennwand - 1 Ordnungstrennung - 1 Höhenausgleichset mit zwei Federstützen und einem Abschluss - 12 Schrauben für Verteilerbefestigung - 2 Kanalklammern für die Kabel</p>



VE	Art.	DRIVIA GTL 13 - ACCESS (Einzelteile)
2	<b>0300 32</b>	Bestückbar mit AP-Verteiler der Serie DRIVIA mit 13 Teilungseinheiten Kanalunterteil 65 x 250 mm Länge 2.60 m
2	<b>0300 34</b>	Kanaldeckel, Breite 220 mm, Länge 2.60 m Für Kanalunterteil Art. 0300 32
1	<b>0300 31</b>	Set mit 2 Deckel + 1 Trennwand, Länge 2.60 m - 1 Deckel mit Breite 180 mm - 1 Deckel mit Breite 40 mm - 1 Trennwand Für Kanalunterteil Art. 0300 32
5	<b>0300 09</b>	<b>Profilverbinder</b> Kaschiert den Zuschnitt bei Kanalunterteilen
1	<b>0300 95</b> 822 990 301	<b>Kabelhaube</b> Für den sauberen Boden-/Deckenabschluss Erleichtert und kaschiert die Kabelführung im Steigzonenkanal. Weiss
1	<b>0201 60</b> 822 996 501	Abdeckung. Kaschiert den Übergang zwischen Kanal und Verteiler/Schrank XL <sup>3</sup> . Grau RAL 7035
20	<b>0300 75</b> 127 549 091	<b>Kabelklammern</b> Für die Befestigung der Kabel im Kanal
5	<b>0300 87</b> 127 557 701	<b>Kanalabschluss</b> Endstück Montage des Kanals für die Nutzung auf halber Höhe
5	<b>0300 94</b> 822 990 321	<b>Verteiler-Abdeckung</b> Übergang zwischen Verteiler DRIVIA 13 und Steigzonenkanal
24	<b>0105 82</b> 127 548 501	<b>Ordnungstrennung</b> Innenliegende Trennwand, Länge 2 m
1	<b>4013 94</b> 127 598 101	<b>Kanal/Verteiler-Abdeckung DRIVIA GTL 13 und 18</b> Kaschiert den Übergang Kanal/Verteiler

