


# Axolute

## Montageplatten



Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten **S. 110**  
Rechteckige Rahmenplatten **S. 114-125**

VE	Art.	Montageplatten Achsabstand 57 mm (Schweiz)
1	<b>H4732CH</b> 376 182 001	Schraubbefestigung Achsabstand 57 mm, Schweizer Installationsnorm. Achtung: Bitte benutzen Sie nicht die NIS-Dosen für die Axolute-Schalter. Wir empfehlen Ihnen, die Ammer-Dosen oder HSB NIS zu verwenden <b>Montageplatten Gr.I 2 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: - Für Hohlwände Art. PB502 (Ø69 x 51 mm) - Für Mauerwände Art.500CH Weitere CH-Mauerdosen: Ammer (70 x 70 mm) E-No 372 101 747 HSB NIS (80 x 80 mm) E-No 372 501 686
1	<b>H4732M2CH</b> 376 282 001	<b>Montageplatten Gr.2 x 1 2+2 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: CH-Mauerdosen: Ammer (70 x 130 mm) E-No 372 104 747 HSB NIS (80 x 140 mm) E-No 372 104 026
1	<b>H4732M3CH</b> 376 382 001	<b>Montageplatten Gr.3 x 1 2+2+2 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: CH-Mauerdosen: Ammer (70 x 190 mm) E-No 372 107 747 HSB NIS (80 x 200 mm) E-No 372 107 026
1	<b>H4702G</b>	<b>Klammerbefestigung Achsabstand 57 mm</b> Achsabstand 57 mm Schweizer Installationsnorm. Achtung: Bitte benutzen Sie nicht die NIS-Dosen für die Axolute-Schalter. Wir empfehlen Ihnen, die Ammer-Dosen oder HSB NIS zu verwenden <b>Universal Montageplatten Gr.I 2 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: - Für Hohlwände Art. PB502 (Ø69 x 51 mm) - Für Mauerwände Art.500CH Weitere CH-Mauerdosen: Ammer (70 x 70 mm) E-No 372 101 747 HSB NIS (80 x 80 mm) E-No 372 501 686

VE	Art.	Montageplatten horizontal
1	<b>H4703</b> 334 993 001	<b>Montageplatten horizontal 3 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: - Für Hohlwände Art. PB503 (110 x 69 x 51 mm) - Für Mauerwände Art.503E (110 x 71 x 52 mm)
1	<b>H4704</b> 334 994 001	<b>Montageplatten horizontal 4 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: - Für Hohlwände Art. PB504 (132,5 x 69 x 51 mm) - Für Mauerwände Art.504E (132 x 74 x 52 mm)
1	<b>H4706</b> 334 996 001	<b>Montageplatten horizontal 6 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: - Für Hohlwände Art. PB506 (183 x 69 x 51 mm) - Für Mauerwände Art.506L (186 x 76 x 52 mm)
1	<b>H4726</b>	<b>Montageplatten horizontal 3+3 Module</b> Zu montieren in UP Dosen: - Für Hohlwände Art. PB526 (110 x 115 x 51 mm) - Für Mauerwände Art.5004E (106 x 117 x 52 mm) - Für Beton Art.506B (106 x 117 x 52 mm)