

# Réseau multimédia Mixte

prises



0787 86 0787 83 UP61

Autres prises RJ45 Arteor p. 54  
Plaques de recouvrement Arteor p. 86


Emb.	Réf.	Prises simples RJ45 cat. 6 UTP
1	<b>0765 64UP61</b> 877 232 001	Prise avec connecteur LCS <sup>2</sup> à connexion rapide sans outil. Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B Prise Arteor 1 x RJ45 encastrée grd.1 ○ Blanc
1	<b>0765 64AP61</b> 877 032 001	Prise Arteor 1 x RJ45 apparente ○ Blanc
1	<b>0765 64</b> 877 608 001	Prise Arteor 1 x RJ45 composable ○ Blanc, 2 modules
1	<b>5728 14CH</b> 877 608 841	Prise Arteor 1 x RJ45 composable ● Magnésium, 2 modules

Emb.	Réf.	Prises télévision
1	<b>0787 86UP61</b> 965 360 001	<b>Prise TV-R-SAT individuelle 1,5 dB</b> Pour distribution en étoile avec voie de retour 4-68 MHz (sur la prise TV), 2 prises CEI (mâle/femelle), 1 prise F Prise blindée classe A Connexion rapide Prise Arteor TV-R-SAT encastré grd.1 ○ Blanc
1	<b>0787 86AP61</b> 965 361 001	Prise Arteor TV-R-SAT apparente ○ Blanc
1	<b>0787 86</b> 965 366 001	Prise Arteor TV-R-SAT composable ○ Blanc, 2 modules
1	<b>0787 86M</b> 965 366 841	Prise Arteor TV-R-SAT composable ● Magnésium, 2 modules
1	<b>0787 83UP61</b> 965 680 001	<b>Prise TV-R individuelle 1,5 dB</b> Pour distribution en étoile avec voie de retour 4-68 MHz (sur la prise TV), 2 prises CEI (mâle/femelle). Prise blindée classe A Connexion rapide Prise Arteor TV-R encastré grd.1 ○ Blanc
1	<b>0787 83AP61</b> 965 681 001	Prise Arteor TV-R apparente ○ Blanc
1	<b>0787 83</b> 965 686 001	Prise Arteor TV-R composable ○ Blanc, 2 modules
1	<b>0787 83M</b> 965 686 841	Prise Arteor TV-R composable ● Magnésium, 2 modules

# Réseau multimédia Mixte

caractéristiques techniques

## ■ Cotes d'encombrement des produits




Réf.	A	B	C	Nbre de modules
<b>4130 01</b>	89	17,8	69,5	1
<b>4130 09/10</b>	76	71,2	69,5	4
<b>4130 11</b>	76,1	35,6	69,5	2
<b>4130 12</b>	77	71,2	69,5	4
<b>4130 13</b>	85	71,2	69,5	4
<b>4130 15</b>	76,1	35,6	69,5	2
<b>4130 17</b>	93	25	68	1,5

## ■ Consommation des produits avec alimentation en 9 V

Switch	Réf.	Consommation maxi
	4130 09/10 <sup>(1)</sup>	390 mA

1 : Centrale Green Power: consommation électrique ajustée en fonction de la demande des équipements multimédia connectés à la centrale

## ■ Connexion prises TV



## ■ Affaiblissement, voie de retour

	4-30 MHz	47-68 MHz	87.5-108 MHz	120-470 MHz	470-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz
<b>0787 83</b> TV	1,5 dB				1,5 dB		
<b>0787 83</b> R			1,5 dB				
<b>0787 86</b> TV	1,5 dB				1,5 dB		
<b>0787 86</b> R			1,5 dB				
<b>0787 86</b> SAT							2 dB