

Coffrets pour réseau multimédia

coffrets apparents à équiper



4012 13VDI01 4012 14VDI01 4012 14VDI02 4012 23VDI01 4012 24VDI02 4016 14VDI01 4016 14VDI02

Caractéristiques techniques p. 264

Emb.	Réf.	Coffrets multimédia apparents Drivia M13 à équiper	Emb.	Réf.	Coffrets multimédia apparents XL ³ 125 à équiper
1	4012 13VDI01 822 330 101	Blanc RAL 9003, autoextinguibilité (tenue au fil incandescent 750 °C) Entraxe entre les rails 125 mm Rails pivotants 3 positions et extractibles À équiper avec les composants en système modulaire Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.) Bloc multiprises 4 × T13 inclus Sans porte, à commander séparément (p. 498) 13 modules - grandeur 3 Dimensions: 250 × 500 × 103 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (238 × 250 mm)	1	4016 14VDI01 822 316 201	Blanc RAL 9003, autoextinguibilité (tenue au fil incandescent 750 °C) Entraxe entre les rails 150 mm À équiper avec des composants en système modulaire Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.) Bloc multiprises 4 × T13 inclus Sans porte, à commander séparément (p. 508) 18 modules - grandeur 4 Dimensions: 450 × 750 × 128 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (350 × 450 mm)
1	4012 14VDI01 822 340 101	13 modules - grandeur 4 Dimensions: 250 × 625 × 103 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (238 × 375 mm)	1	4016 14VDI02 822 320 131	36 modules - grandeur 4 Dimensions: 450 × 750 × 128 mm 2 plastrons avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (350 × 300 mm)
1	4012 14VDI02 822 320 111	26 modules - grandeur 4 Dimensions: 250 × 625 × 103 mm 2 plastrons avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (238 × 250 mm)			
1	4012 23VDI01 822 330 201	18 modules - grandeur 3 Dimensions: 355 × 500 × 103 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (342 × 250 mm)			
1	4012 24VDI01 822 340 201	18 modules - grandeur 4 Dimensions: 355 × 625 × 103 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (342 × 375 mm)			
1	4012 24VDI02 822 320 121	36 modules - grandeur 4 Dimensions: 355 × 625 × 103 mm 2 plastrons avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée (342 × 250 mm)			

Portes et accessoires Drivia p. 498



Portes et accessoires XL³ 125 p. 508

