










0765 66UP61






4130 40

Andere Steckdosen RJ45 **S. 54**
Rahmenplatten **S. 86**

VE	Art.	Datendose 1 x RJ45, STP - Kat. 6
1	0765 66UP61 877 200 001	Legrand-Cabling-System LCS ² mit werkzeugloser Anschluss-technik, farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B  UP-Steckdose Arteur 1 x RJ45, Gr. I ○ Weiss
1	0765 66AP61 877 000 001	 AP-Steckdose Arteur 1 x RJ45 ○ Weiss
1	0765 66 877 619 001	 Einsatz Steckdose Arteur 1 x RJ45 ○ Weiss, 2 Module
1	5728 17CH 877 619 841	Einsatz Steckdose Arteur 1 x RJ45 ○ Magnesium, 2 Module

Anschlusskabel für Multimedienetzwerk		
Anschlusskabel RJ45-RJ45		
5	0517 53 101 602 310	Für den Anschluss von Netzwerkgeräten Kabel Kat. 6 S/FTP Länge 2 m 
5	0517 54 101 603 320	Länge 3 m 
10	0516 94 101 346 020	Anschlusskabel RJ11-RJ45 Für den Anschluss eines Telefons Länge 2 m 
1	4130 40 101 780 039	Anschlusskabel RJ45 - F+IEC für den Anschluss eines Fernsehers oder Receiver, geliefert mit Adapter für IEC Ø9,52 mm Länge 2 m 

■ Eingangssignal für TV-Verteiler RJ45


			
	DVB-T	Kabelfernsehen	Satellit (DVB-S DVB-S2)
Eingangssignal TV-Verteiler Art. 4130 18	55 - 68 dBµV	-	72 - 80 dBµV
Eingangssignal TV-Verteiler Art. 4130 19	55 - 68 dBµV	62 - 70 dBµV	-

■ Verteilung von TV-Signalen auf RJ45 Steckdosen

TV-Signal	Art.	Art. Installationskabel	Max. Länge
DVB-T	4130 18/19	Kabel Art. 0327 89	40 m
Kabelfernsehen	4130 19	Kabel Art. 0327 89	30 m
Satellitenfernsehen	4130 18	Kabel Art. 0327 89	30 m

Die Verwendung des Multimedia Installationskabel TV+Satellit Art. 0327 89 erlaubt den Einsatz eines Satelliten-Receiver auf jeder RJ45 Steckdose
Die Empfänger und Receiver sind an den RJ45 Steckdosen anzuschliessen

■ Abmessungen der Produkte



Art.	A	B	C	Anzahl Module
4130 03	89	17,8	69,5	1
4130 09/10	76	71,2	69,5	4
4130 12	77	71,2	69,5	4
4130 11	76,1	35,6	69,5	2
4130 15	76,1	35,6	69,5	2
4130 17	93	25	68	1,5
4130 18/19	78,2	71,2	69,5	4

■ Verbrauch der Produkte bei 9 V

	Art.	Maximaler Verbrauch
Switch	4130 09/10(1)	390 mA
TV-Verteiler Satellit	4130 18	350 mA
TV-Verteiler Kabelfernsehen	4130 19	310 mA

1 : Green Power Zentrale: Der Stromverbrauch ist dem Verbrauch der angeschlossenen Geräte angepasst