

Composants et accessoires

pour platines de rue et postes intérieurs



346841



347400



346870



346833



336904

Emb.	Réf.	Accessoires de distribution vidéo
1	346841 964 922 190	Distributeur de signal vidéo à une entrée et une sortie, quatre départs pour les postes vidéo d'appartement "Câblage vidéo en étoile" Dimensions : 40 × 40 × 18 mm
1	347400 964 505 190	Interface pour caméra coax/2 fils pour caméra vidéo externe Bornes de raccordement : entrée vidéo 75 ohms, sortie pour l'alimentation de la caméra 12 Vcc /150 mA Dimensions : 40 × 40 × 18 mm
1	346870	Amplificateur de signal vidéo système BUS 2 fils, pour montage dans boîte d'encastrement de 60 mm, avec une entrée et une sortie Cet amplificateur permet la transmission du signal vidéo sur une distance pouvant atteindre 100 m entre le poste de porte et le dernier moniteur par le biais d'un câble non torsadé

1	346833 964 519 890	Interface pour bouton palière Pour le branchement d'un bouton poussoir conventionnel au système de bus Les cavaliers de configuration sont à commander séparément Dimensions : 40 × 40 × 18 mm
---	------------------------------	--

1	336904 101 282 009	Câble pour système vidéo interphone Câble 2 conducteurs torsadés, longueur 200 m
---	------------------------------	--


Pièces détachées		
1	3515	Bornier de branchement du bus de rechange
1	G001661AA	Clé Imbus New Sfera
1	P/01128A	Câble de connexion 12 cm entre modules SFERA New
1	P/U4982A	Clips en metal pour la fixation des plaques frontales Sfera New
1	P/U4924A	Étiquette porte-noms 1 bouton d'appel
1	P/U4926A	Étiquette porte-noms 2 boutons, gauche droite

Badges de proximité		
1	348200 964 555 010	Badge de proximité résidents pour le système contrôle d'accès, réalisé sous la forme porte-clés ● Noir
1	348201 964 555 020	● Rouge
1	348202 964 555 030	● Vert
1	348203 964 555 040	● Bleu
1	348204	● Orange
1	348205	● Gris
1	348206	● Jaune

Configurateurs



3501K



Emb.	Réf.	Cavaliers de configuration (jeu 10 pièces)
1	3501/0 964 980 090	Configurateur 0
1	3501/1 964 980 190	Configurateur 1
1	3501/2 964 980 290	Configurateur 2
1	3501/3 964 980 390	Configurateur 3
1	3501/4 964 980 490	Configurateur 4
1	3501/5 964 980 590	Configurateur 5
1	3501/6 964 980 690	Configurateur 6
1	3501/7 964 980 790	Configurateur 7
1	3501/8 964 980 890	Configurateur 8
1	3501/9 964 980 990	Configurateur 9
1	3501/GEN 964 981 390	Configurateur GEN pour des fonctions spécifiques
1	3501/AMB 964 981 290	Configurateur AMB pour des fonctions spécifiques
1	3501/SLA 964 982 090	Configurateur SLA pour des fonctions spécifiques
1	3501/JMP	Configurateur JMP pour des fonctions spécifiques

Kits de configurateurs		
1	3501K 964 552 390	Boîte de cavaliers de configuration, composé de : 10 cavaliers de 0 à 9, pince + fiches
1	306064 964 551 090	Jeu de cavaliers de configuration jusqu'à 10 appels, 1 platine de rue et jusqu'à 10 postes d'appartement
1	306065 964 551 290	Jeu de cavaliers de configuration jusqu'à 20 appels, 1 platine de rue et jusqu'à 20 postes d'appartement