




0019 55

VE	Art.	Zubehör
20	<b>0019 61</b> 822 996 131	<b>Blindabdeckung</b> 5TE, teilbar in 0,5TE, dunkelgrau
1	<b>0019 55</b> 152 900 991	<b>Nippel für Werkzeuglose Einführung</b> Einheit bestehend aus 2 Nippel ISO Ø 32mm, 5 Nippel ISO Ø 25mm 10 Nippel ISO Ø 20mm
2	<b>0019 64</b> 822 994 011	<b>Feldabdeckung</b> Für Verteiler 12TE
2	<b>0019 65</b> 822 994 021	Für Verteiler 18TE
2	<b>0019 62</b> 822 993 011	<b>Lochplatte</b> Lochplatte Lina-25 zur Installation von nicht-modularen Geräten Für Verteiler 12TE, Höhe. 150mm
2	<b>4018 53</b>	Für Verteiler 18TE, Höhe. 150mm
2	<b>0019 70</b> 822 995 101	<b>Scharniere</b> Satz mit 2 Scharnieren


### Abmessungen

#### Kleinverteiler mit 2, 6 und 8TE




Art.	Abmessungen (mm)				
	A	B	C	D	E
<b>0019 02</b>	109	93	174	94	-
<b>0019 04</b>	115,6	128	200	120	-
<b>0019 06</b>	115,6	164	200	120	70
<b>0019 08</b>	115,6	200	200	120	106

#### Kleinverteiler mit 12 und 18TE



Art.	Abmessungen (mm)				
	A	B	C	D	E
<b>0019 21</b>	141	340	282	180	180
<b>0019 22</b>	161	340	432	330	180
<b>0019 23</b>	161	340	622	480	180
<b>0019 24</b>	141	448	282	180	288
<b>0019 25</b>	161	448	432	330	290
<b>0019 26</b>	161	448	622	480	290
<b>0019 27</b>	161	448	822	680	290


### Multifunktionselemente vertikal / horizontal



Art.	Abm. (mm)	
	A	B
<b>0019 19</b>	340	220
<b>0019 20</b>	448	220

Art.	Abm. (mm)		Anzahl Posten E
	A	B	
<b>0019 17</b>	137	432	3
<b>0019 18</b>	137	622	4

### Achsabstand zur Befestigung der Steckdosen



### Anzahl Durchbruchlöcher und Kabelendhülsen direkt perforiert, Klemmenleistenkapazität und Anzahl Blindabdeckungen

Art.	Anzahl Ausbruchlöcher pro Seite			Anzahl Kabelendhülsen			Klemmenleisten			Anzahl Blindabdeckungen 5TE
	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 20	Ø 25	Ø 32 <sup>(1)</sup>	Steckklemmen 1,5 bis 4 mm <sup>2</sup>	Schraubklemmen 6 bis 25 mm <sup>2</sup>	6 bis 35 mm <sup>2</sup>	
<b>0019 02</b>	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>0019 04</b>	2	1	-	2	1	-	6	1	-	-
<b>0019 06</b>	4	1	-	4	1	-	6	1	-	-
<b>0019 08</b>	6	1	-	6	1	-	6	1	-	-
<b>0019 21</b>	7	2	2	7	2	1	9	5	-	1
<b>0019 22</b>	13	2	2	13	2	1	18	5	-	2
<b>0019 23</b>	13	2	2	13	2	1	27	5	-	2
<b>0019 24</b>	12	2	3	11	2	1	18	5	-	1
<b>0019 25</b>	13	4	3	13	2	1	27	5	-	2
<b>0019 26</b>	13	4	3	13	4	1	36	5	-	3
<b>0019 27</b>	13	4	3	13	4	1	45	5	5	3