

Axolute

Schaltereinsätze für Beleuchtung und Rollläden



HD4003A
HD4005A




HD4004








HD4027



HC4045

| VE | Art. | Axialschalter - mit Steckklemmen |
|----|-------------------|--|
| | | Für Beleuchtungsfunktion LED separat Bestellen (Art. H4743B/230) |
| 1 | HD4003A | Wechselschalter - 1-Modul 1P 16 AX - 250 V a.c. ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4003A | |
| 1 | HS4003A | |
| 1 | HD4003M2A | Wechselschalter - 2-Module 1P 16 AX - 250 V a.c. ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4003M2A | |
| 1 | HS4003M2A | |
| 1 | HD4005A | Taster - 1-Modul 1P (NO) 10 A - 250 V a.c. ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4005A | |
| 1 | HS4005A | |
| 1 | HD4005M2A | Taster - 2-Module 1P (NO) 10 A - 250 V a.c. ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4005M2A | |
| 1 | HS4005M2A | |
| 1 | H4743B/230 | LED für Beleuchtungsfunktion  Blaue LED – Stromversorgung 230 V AC – 2,5 mA – 0,3 W mit freiem Anschlusskabel |

| VE | Art. | Axialschalter - mit Schraubklemmen |
|----|-----------------|--|
| | | Für Beleuchtungsfunktion LED separat Bestellen (Art. H4743B/230) |
| 1 | HD4004 | Kreuzschalter - 1-Modul 1P 16 AX - 250 V a.c. ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4004 | |
| 1 | HS4004 | |
| 1 | HD4004M2 | Kreuzschalter- 2-Module 1P 16 AX - 250 V a.c. ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4004/2 | |
| 1 | HS4004/2 | |
| 1 | HD4045 | Elektronische Axialschalter Elektroniktaster 1P (NO) 1 A 250 V AC mit Schaltung bei Nulldurchgang zum Ansteuern von Fernschaltern und Dimmern – mit LED-Beleuchtung - 1 Modul ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4045 | |
| 1 | HS4045 | |
| | | Rollladenschalter Ein einfaches Drücken genügt um die Rollläden zu Bedienen. Durch erneutem drücken, die gewünschte Rollladenfunktion zu Stoppen 1P 16 A - 250 V AC |
| 1 | HD4027 | 1 Modul  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4027 | |
| 1 | HS4027 | |
| 1 | HD4027M2 | 2 Module  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4027/2 | |
| 1 | HS4027/2 | |
| | | Rollladentaster Doppel Taster 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 V AC 1-Modul  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HD4037 | |
| 1 | HC4037 | |
| 1 | HS4037 | |
| 1 | HD4037M2 | Doppel Taster 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 V AC 2-Module  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4037/2 | |
| 1 | HS4037/2 | |
| 1 | HD4036ST | Doppel Taster 10 A - 250 V AC + STOP 1-Modul  ○ White ● Aluminium ● Anthrazit |
| 1 | HC4036ST | |
| 1 | HS4036ST | |