

# MyHOME® domotique - BUS

intégration et contrôle, écrans tactiles



HD4891



H4890



5739 58



MH4892



MH4893

Emb.	Réf.	MyHOME screen 1,2
		<p>Écrans tactiles 1,2" OLED couleur Permettent de gérer jusqu'à 4 fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affichage des consommations</li> <li>- diffusion sonore</li> <li>- 4 scénarios</li> <li>- gestion de la température</li> </ul> <p>En mode gestion de la température, possibilité de raccorder une sonde réf. 3457 pour mesurer la température locale À configurer par cavaliers de configuration (voir p. 212) ou PC 2 modules</p> <p><b>Version Axolute</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> White</li> <li><input type="radio"/> Alu</li> <li><input checked="" type="radio"/> Anthracite</li> </ul> <p><b>Version Arteor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input checked="" type="radio"/> Magnésium</li> </ul>
1	<b>HD4891</b> 305 585 001	
1	<b>HC4891</b> 305 585 091	
1	<b>HS4891</b> 305 585 021	
1	<b>5737 16</b> 305 570 001	
1	<b>5737 17</b> 305 570 841	
		<p><b>MyHOME screen 3,5</b></p> <p>Écrans tactiles 3,5" couleur Permettent la gestion des fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestion lumière et volet</li> <li>- scénarios</li> <li>- gestion de la température</li> <li>- diffusion sonore</li> <li>- gestion énergie et affichage des consommations</li> <li>- alarme intrusion</li> </ul> <p>À encastrer dans une boîte réf. 506E, réf. PB526 ou réf.506B</p> <p><b>Version Axolute</b></p> <p>Pour installation avec plaque Axolute (p. 220-231)</p> <p><b>Version Arteor</b></p> <p>Pour installation avec plaque Arteor (p. 234-235)</p>
1	<b>H4890</b> 305 570 301	
1	<b>5739 58</b> 305 420 001	

Emb.	Réf.	MyHOME screen 10
		<p>Écran tactile 10" regroupant les fonctions d'un poste intérieur vidéo portier et d'un écran tactile domotique Nouvelle interface graphique permettant différents niveaux de personnalisation Navigateur web intégré Permet de commander toutes les fonctions MyHOME d'un seul point de la maison :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- déclenchement de scénarios</li> <li>- allumage/extinction/variation des lumières</li> <li>- commande de volets roulants</li> <li>- affichage et gestion de la température</li> <li>- gestion d'énergie : visualisation des consommations et délestage</li> <li>- activation/désactivation de l'alarme intrusion avec possibilité d'affichage des déclenchements et création de zone de mise en sécurité</li> <li>- gestion de la diffusion sonore : sélection des sources musicales, réglage du volume...</li> <li>- gestion des appels du portier vidéo</li> <li>- gestion des contenus multimédia (cadre photo, lecteur MP3, webradio...)</li> </ul> <p>Pose murale, en saillie avec support fourni Nécessite l'alimentation réf. 346020 (p. 147) Paramétrage par PC uniquement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Finition blanc (pour version Axolute et Arteor)</li> <li><input checked="" type="radio"/> Finition noir (pour version Axolute et Arteor)</li> </ul>
1	<b>MH4893</b> 964 750 104	
1	<b>MH4892</b> 964 750 114	
1	<b>MHVISUAL</b> 405 889 001	<p><b>Logiciel MHVisual</b></p> <p>Logiciel de supervision et contrôle des installations MyHOME sous environnement Windows Permet de contrôler en local via PC les différentes applications : éclairage, volets, alarme intrusion, gestion de la température, diffusion sonore, scénarios, gestion énergie et contrôle vidéo Interface graphique totalement personnalisable</p>
1	<b>3496</b> 305 999 001	<p><b>Adaptateur pour écran tactile 3,5"</b></p> <p>Permet de lire via l'écran 3,5" les contenus audio présents sur PC, serveur ou IP (ex. webradio) et de les diffuser via le système de diffusion sonore MyHOME</p>