



0765 66UP61



4130 40

Autres prises RJ 45 Arteor **p. 54**
Plaques de recouvrement Arteor **p. 86**

Emb. Réf. Prises simples RJ45 cat. 6 STP

Emb.	Réf.	Description
1	0765 66UP61 877 200 001	Prise avec connecteur LCS ² à connexion rapide sans outil Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B Prise Arteor 1 x RJ45 encastrée ○ Blanc
1	0765 66AP61 877 000 001	Prise Arteor 1 x RJ45 apparente ○ Blanc
1	0765 66 877 619 001	Prise Arteor 1 x RJ45 composable ○ Blanc, 2 modules
1	5728 17CH 877 619 841	Prise Arteor 1 x RJ45 composable ○ Magnésium, 2 modules

Cordons pour réseau multimédia

Cordons RJ45-RJ45

Pour raccorder les équipements multimédia
Cordon cat. 6 S/FTP

Long. 2 m



Long. 3 m


Cordon RJ11-RJ45

Pour raccorder un appareil téléphonique
Long. 2 m



Cordon RJ45 - F+IEC

Pour raccorder un téléviseur ou terminal numérique, livré avec accessoire pour adaptation sur IEC Ø9,52 mm. Long. 2 m



■ Niveau de signal d'entrée répartiteurs TV RJ45

	TNT	Câble	Num. (DVB-S DVB-S2)
Niveau de signal Répartiteur réf. 4130 18	55 - 68 dBµV	-	72 - 80 dBµV
Niveau de signal Répartiteur réf. 4130 19	55 - 68 dBµV	62 - 70 dBµV	-


■ Diffusion de la télévision sur prises RJ45

Types de signaux TV	Réf.	Réf. du câble à utiliser	Long. maxi
Hertzien numérique (TNT)	4130 18/19	Câble réf. 0327 89	40 m
TV câble	4130 19	Câble réf. 0327 89	30 m
TV satellite	4130 18	Câble réf. 0327 89	30 m

L'utilisation du câble multimédia TV + satellite Legrand réf. 0327 89 permet l'utilisation du décodeur satellite sur n'importe quelle prise RJ45 de l'installation

Les adaptateurs et décodeurs sont à connecter aux prises terminales

■ Cotes d'encombrement des produits



Réf.	A	B	C	Nbre de modules
4130 03	89	17,8	69,5	1
4130 09/10	76	71,2	69,5	4
4130 12	77	71,2	69,5	4
4130 11	76,1	35,6	69,5	2
4130 15	76,1	35,6	69,5	2
4130 17	93	25	68	1,5
4130 18/19	78,2	71,2	69,5	4

■ Consommation des produits avec alimentation en 9 V

	Réf.	Consommation maxi
Switch	4130 09/10(1)	390 mA
Répartiteur TV satellite	4130 18	350 mA
Répartiteur TV câble	4130 19	310 mA

1 : Centrale Green Power: consommation électrique ajustée en fonction de la demande des équipements multimédia connectés à la centrale