

Réseau multimédia Triple Play^{Gigabit}

composants en système modulaire



Principes d'installation et caractéristiques techniques p. 252-253

Réseaux Triple Play^{Gigabit} - une centrale automatique pour disposer de tous les services très haut débit de la box opérateur sur toutes les prises RJ45
Utiliser du câble réf. 0327 56

Emb.	Réf.	Description
1	4130 44KIT 966 734 601	Solution complète Triple Play^{Gigabit} pour 8 prises RJ45 multimédia Composition: 1 centrale automatique Triple Play ^{Gigabit} 8 sorties 1 alimentation pour centrale Triple Play ^{Gigabit} 1 filtre maître ADSL avec répartiteur téléphone 8 modules de brassage RJ45 9 cordons de brassage plat, long. 0,2 m 1 cordon multimédia RJ45-RJ45, long. 3 m
4	4130 01 966 733 021	Équipements de brassage Module de brassage RJ45 Équipé d'un noyau RJ45, cat. 6 - UTP, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce Repérage du média utilisé dans la pièce par molette Montage sur rail DIN: 1 module, IP 20 - IK 04
4	4130 47 101 609 340	Cordons de brassage Cordon plat FTP long. 0,2 m
4	4130 48 101 609 350	Cordon plat FTP long. 0,4 m
1	4130 15 966 736 301	Équipements pour arrivée et distribution du téléphone et d'internet Filtres ADSL Permettent l'accès au téléphone et à internet simultanément sans emploi de filtre sur les prises murales Raccordement par RJ45 ou bornes auto Montage sur rail DIN: 2 modules, IP 20 - IK 04 Filtre maître avec répartiteur téléphone 1 sortie pour modem ADSL, 3 sorties téléphone
1	4130 11 966 733 201	Filtre maître 1 sortie pour modem ADSL, 1 sortie téléphone
1	4130 12 966 733 301	Répartiteur téléphonique Répartiteur téléphonique 2 x 4 sorties Permet de distribuer le téléphone analogique sur 8 prises RJ45 murales ou 2 x 4 dans le cas d'une gestion de 2 lignes analogiques différentes Montage sur rail DIN: 4 modules, IP 20 - IK 04

Emb.	Réf.	Description
1	4130 44¹ 966 734 901	Équipements pour distribution du téléphone, de la télévision IP et d'internet Centrale automatique Triple Play^{Gigabit} Permet de distribuer les services de la box en Très Haut Débit sur 8 prises RJ45 Utiliser exclusivement l'alimentation réf. 4130 17 Pour une alimentation de 2 centrales automatiques Triple Play ^{Gigabit} , prévoir 2 alimentations Montage sur rail DIN: 8 modules, IP 20 - IK 04
1	4130 17¹ 966 736 401	Alimentation Alimentation 9 V DC - 1,6 A Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs ou une centrale automatique réf. 4130 38/39/44 Montage sur rail DIN: 1,5 modules, IP 20 - IK 04
500	0327 56	Câble d'installation Câble pour réseau local cat. 6 F/UTP Longueur 500 m 4 paires torsadées 100 ohms Sans halogène Livré sur touret

1 : Pour une alimentation de 2 centrales automatiques Triple Play^{Gigabit}, prévoir 2 alimentations

Coffrets à équiper p. 260

