


5717 57



5717 58



5717 52



5717 53

Plaques de recouvrement p. 86, combinaisons multipostes p. 82  
Montage des combinaison grd. I et produits d'autre fournisseurs p. 85

Emb	Réf.	Supports métalliques
		Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier Entraxe 57 mm
1	<b>5717 57</b> 376 111 031	<b>Support universel grd. I</b> 2 modules Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateur
1	<b>5717 58</b> 376 112 031	<b>Support pour petite combinaison</b> Pour plaques Basic réf. 5717 00/10/20 Montage des mécanismes petites combinaisons type BF Assemblage (p. 51)
1	<b>5717 52</b> 376 210 031	<b>Support grd. 2×1</b> Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Montage en horizontal ou vertical
1	<b>5717 53</b> 376 310 031	<b>Support grd. 3×1</b> Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Montage en horizontal ou vertical
1	<b>5717 54</b> 376 220 031	<b>Support grd. 2×2</b> Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Montage des petites combinaisons qu' en bas à gauche ou droite

Emb	Réf.	Supports métalliques (suite)
		<b>Support grd. 3×2</b> Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Montage des petites combinaisons qu' en bas à gauche ou droite Montage en horizontal ou vertical
1	<b>5717 55</b> 376 320 031	
		<b>Support grd. 3×3</b> Pour tous les mécanismes type BF Livré avec adaptateurs Montage des petites combinaisons qu'en bas à gauche ou droite
1	<b>5717 56</b> 376 330 031	
		<b>Supports métalliques pour Mécas R&amp;M</b> Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier
1	<b>5717 52RM</b> 376 210 131	<b>Support grd. 1×2</b> Pour 1× mécanismes multimédia R&M «Advanced» et 1 mécanisme Arteor
1	<b>5717 53RM</b> 376 310 131	<b>Support grd. 1×3</b> Pour 1× mécanismes multimédia R&M «Advanced» et 2 mécanismes Arteor

### Formats et dimensions des supports

Référence	Nombre postes	Dimensions (mm) L×H×L
5717 57	1 poste	84×79×1,2
5717 58	1 poste	85×85×1,2
5717 52	2 postes	139×85×1,2
5717 53	3 postes	199×85×1,2
5717 54	4 postes	150×150×1,2
5717 55	6 postes	206×150×1,2
5717 56	9 postes	206×206×1,2

### Protection de chantier

Tout les supports sont livrés avec une protection de chantier thermoformée, clipsable et transparente. Protection complète (méca + support). Doigts facilement manœuvrables