

Programme Plexo™ IP 55

mécanismes de coupure d'urgence, balisage, commande de volets roulants, thermostat



0695 47



0695 49



0695 83 + 0695 91



0695 08

Montage des mécanismes apparents et encastrés avec boîtiers et supports (p. 377)

Emb.	Réf.	Coupage d'urgence 3 A, 250 V	
1	0695 47 265 405 031	Avec étiquette "Coupure d'urgence" Capot jaune, bouton rouge	R/1L
		Poussoir à impulsion arrêt 1 contact (NF) Unipolaire ● Gris/jaune	
1	0695 48 265 412 031	Poussoir à impulsion arrêt Déverrouillage à clé Contacts NO + NC Livré avec jeu de clé Ronis n° 455 Extraction en position 0 ● Gris/jaune	A+R/1
1	0695 49 265 402 031	Poussoir à impulsion arrêt Déverrouillage par 1/4-de tour Contacts NO + NC ● Gris/jaune	A+R/1L

Emb.	Réf.	Éléments de base Osmoz	
1	0229 01	Auxiliaire de commande et de signalisation pour mécanismes de coupure d'urgence et interrupteurs à clé, avec bornes à vis	
		Bloc auxiliaire Osmoz NC	
1	0229 02	Bloc auxiliaire Osmoz NO	
1	0229 03	Bloc auxiliaire Osmoz NO/NC	

Emb.	Réf.	Adaptateur Plexo pour fonction Osmoz Ø22 mm	
1	0695 68 468 100 031	Pour montage auxiliaire de commande et de signalisation Ø22 mm avec bague, p.e. EAO, Osmoz ● Gris	

Emb.	Réf.	Balisage et signalisation IP 55, IK 07	
10	0695 83 270 003 331	Voyant Socle pour lampe E10, 230 V, 5 W Livré avec lampe réf. 0898 40 (p. 376) Avec bornes à vis Reçoit les diffuseurs (réf. 0695 88/89/90/91) ● Gris/blanc	
5	0695 88 275 110 001	Diffuseurs pour lampes ● Incolore	
5	0695 89 275 160 001	● Vert	
5	0695 90 275 170 001	● Orange	
5	0695 91 275 140 001	● Rouge	

Emb.	Réf.	Commande de volets roulants	
		IP 55, IK 07	
		Interrupteur de stores 2× AV/1L	
		Pour commande directe de moteur de volets roulants 10 A, 250 V	
1	0696 29 262 426 001		○ Blanc
5	0695 38 262 426 031		● Gris
		Poussoir de stores 2× A/1L	
		Pour commande par boîtier d'automatisme 10 A, 250 V	
5	0695 39 262 427 031		● Gris

Emb.	Réf.	Thermostat électronique d'ambiance - 250 V	
1	0695 08 439 100 231	Assure la régulation de température dans les locaux humides ou a usage spécifique (p.e.: ateliers, laboratoires, serres...) Plage de réglage de 7 à 30 °C Contact NO, libre de potentiel Nécessite une tension d'alimentation ● Blanc/Gris	