



0765 64UP61



0517 63

Andere Steckdosen RJ45 **S. 54**  
Rahmenplatten **S. 86**


VE	Art.	Datendose 1 x RJ45, UTP - Kat. 6
1	<b>0765 64UP61</b> 877 232 001	Legrand-Cabling-System LCS <sup>2</sup> mit werkzeugloser Anschlussstechnik, farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B UP-Steckdose Arteur 1 x RJ45, Gr. I ○ Weiss
1	<b>0765 64AP61</b> 877 032 001	AP-Steckdose Arteur 1 x RJ45 ○ Weiss
1	<b>0765 64</b> 877 608 001	Einsatz Steckdose Arteur 1 x RJ45 ○ Weiss, 2 Module
1	<b>5728 14CH</b> 877 608 841	Einsatz Steckdose Arteur 1 x RJ45 ○ Magnesium, 2 Module

Anschlusskabel für Multimedienetzwerk		
1	<b>0517 63</b> 101 602 210	
1	<b>0517 54</b> 101 603 320	
10	<b>0516 94</b> 101 346 020	

### Verteilung von TV-Signalen auf RJ45 Steckdosen

TV-Signal	Art.	Art. Installationskabel	Maximale Länge
IPTV (ADSL-TV)	4130 44	Kabel Art. 0327 56	90 m

### Abmessungen der Produkte



Art.	A	B	C	Anzahl Module
<b>4130 01</b>	89	17,8	69,5	1
<b>4130 13</b>	85	71,2	69,5	4
<b>4130 11</b>	76,1	35,6	69,5	2
<b>4130 12</b>	77	71,2	69,5	4
<b>4130 15</b>	76,1	35,6	69,5	2
<b>4130 17</b>	93	25	68	1,5
<b>4130 44</b>	75,9	142,6	69,5	8

### Verbrauch der Produkte bei 9V

	Art.	Maximaler Verbrauch
Zentrale Triple Play <sup>Gigabit</sup>	4130 44 <sup>1</sup>	1 A

<sup>1</sup> : Green Power Zentrale: Der Stromverbrauch ist dem Verbrauch der angeschlossenen Geräte angepasst