

Netzwerkschnittstelle Typ CS141

3 109 30 - 3 109 31 - 3 109 32 - 3 109 33 - 3 109 34 - 3 109 35

CS141 Standard



3 109 33 - CS141B

CS141 Professional




3 109 32 - CS141

CS141 Industrial



3 109 34 - CS141M



3 109 31 - CS141B SK



3 109 30 - CS141 SK



3 109 35 - CS141M SK

1. FUNKTIONEN

• Hightech Made in Germany und USA

ARM Cortex A8-Prozessor, 10/100 Mbit Ethernet mit Selbsterkennungsfunktion, 2 serielle RS232-Schnittstellen (nicht in der "Standard"-Version). Die "Industrial"-Version des Gerätes ist mit einem MODBUS RS485 anstelle einer RS232-Schnittstelle verfügbar.

• Grafische Schnittstellen

Mehrere Optionen sind zur Überwachung und Konfigurierung des CS141 verfügbar: Internet-Browser, jede Art von SNMP-Netzwerk-Management-Station und UNMS II. Die statistische Analyse der verbundenen Geräte wird grafisch durch den Web-Browser gezeigt. Diese Statistik zeigt die Werte der USV-Anlage und aller verbundenen externen Geräte, wie Temperatur, Feuchtigkeit, usw. Die Firmware kann mittels Drag & Drop aktualisiert werden.

• Datenerfassung

Messwerte und Alarme werden mit Zeitstempeln in den nichtflüchtigen Speicher des CS141-Adapters geschrieben. Die Zeitsynchronisationsfunktion durch NTP stellt sicher, dass alle Protokolle mit präzisen Zeitwerten geschrieben werden.

• Scheduler (in Kürze)

Web-Server-basierter Scheduler erlaubt geplantes Ein-/Ausschalten des USV Ausgangs. Zusenden von Shutdown-Befehlen oder Start von Batterietests. Dies stellt sicher, dass die USV-Anlage regelmäßige Batterietests durchführt und den Benutzer mittels E-Mail, Log-Datei, usw. über Probleme informiert.

• E-Mail / SMS

Der integrierte E-Mail-Client über SMTP kann so konfiguriert werden, dass er entweder alle oder nur besondere Nachrichten weitergibt. Der E-Mail-Client kann für die Verteilung der Informationen öffentliche E-Mail-Server und lokale E-Mail-Server verwenden.

• E-Mail-Trap für UNMS II Fernüberwachungssoftware

Jede CS141 kann ihre Datenpakete per "E-Mail-Trap" mit optionalem TELESERVICE-Modul an die UNMS II Software senden. Dadurch können Sie eine Fernüberwachung per E-Mail arrangieren, ohne die Netzwerksicherheitssysteme der Kunden zu gefährden. Alle Messwerte und Grafiken sind jederzeit auf dem UNMS II sichtbar.

• Multi-Server-Shutdown

Unbegrenzter Shutdown-Manager für RCCMD Clients - für mehr als 40 verschiedene Betriebssysteme. Dies ermöglicht einem CS141-Adapter jede Art von Computer in einem gegebenen Netzwerk zu informieren und abzuschalten. Dieser kann dann eingesetzt werden, um die Verwaltung großer Netzwerke zu zentralisieren, während sowohl die Menge der Verwaltungsarbeit als auch die des Netzwerkverkehrs stark reduziert wird. Verschiedene Methoden sind für die Durchführung von Shutdowns und Systemstarts der USV-Anlagen verfügbar:

- RCCMD: Die Betriebssysteme werden zu Shutdown und Neustart aufgefordert.
- Wake on LAN: Die Computer eines lokalen Netzwerks werden zum Anlaufen aufgefordert.

• Netzwerkdienste

Die CS141 unterstützt SNMP v2 und v3, IPv4 und IPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, NTP, SFTP, UPSTCP (UNMS), MODBUS über IP, MODBUS über RS232/485 und RCCMD (Multi-Server und Multi-OS-Shutdown / Messaging-Tool).

• SNMP v2 und v3

Die CS141 unterstützt RFC1628 MIB (Standard UPS MIB) und MIB-Erweiterungen zur Verwendung mit Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren sowie mit dem SensorManager II-Gerät. Dies ermöglicht dem CS141-Adapter, alle seine gesammelten Informationen von anderen Geräten mittels SNMP verfügbar zu machen. Alle SNMP-basierten Netzwerk-Managementsysteme werden unterstützt.


• MODBUS

Alle CS141-Adapter sind mit MODBUS über IP ausgerüstet. Dies erlaubt der CS141, PLC-Geräte oder jegliches andere MODBUS-basierte Managementsystem zu integrieren. Die "Professional"-Version liefert auch MODBUS RS232. Die "Industrial"-Version liefert auch MODBUS RS485.

• GSM-Modem

Unterstützung für GSM-Modem durch COM2 zur Übertragung von SMS-Textnachrichten und durch IP zur Fernüberwachung und -Verwaltung der USV-Anlage. Die Funktion ermöglicht die Verwaltung des USV-Systems ohne die Sicherheit des von ihm bedienten Netzwerks zu gefährden.


2. FUNKTIONSÜBERBLICK FÜR CS141 STANDARD



3. TECHNISCHE DATEN DER CS141 STANDARD

Technische Daten	CS141B (externe Version)	CS141B SK (interne Version)
Spannungsversorgung	12 V (min. 9 V, max 30 V GS), 150 mA	12 V (min. 9 V, max 30 V GS), 150 mA
Abmessung (BxTxH), Gewicht	69 x 126 x 35 mm, 210 g	60 x 120 x 29 mm, 66 g
Ethernet	10/100 Mbit Base-T Selbsterkennung	10/100 Mbit Base-T Selbsterkennung
RS232-Schnittstelle	1	1
USB-Schnittstelle	1	-
MODBUS über IP	Ja	Ja
Status LED's	Normal grün, Boot/Fehler LED	Normal grün, Boot/Fehler LED
SNMP MIB Unterstützung	RFC 1628 und Private Erweiterungen	RFC 1628 und Private Erweiterungen
Betriebstemperatur	0 ÷ 70 °C	0 ÷ 70 °C
Lagertemperatur	0 ÷ 70 °C	0 ÷ 70 °C
Max. empfohlene Raumtemperatur	55 °C	55 °C
Feuchtigkeit	20 ÷ 95 °C, nicht kondensiert	20 ÷ 95 °C, nicht kondensiert
CPU	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz
Flash-Speicher	512 MB	512 MB
Zugriffsspeicher	128 MB DDR3 RAM	128 MB DDR3 RAM
Zertifizierung	CE, UL / NEMKO	CE, UL / NEMKO


2. FUNKTIONSÜBERBLICK FÜR CS141 PROFESSIONAL



3. TECHNISCHE DATEN DER CS141 PROFESSIONAL

Technische Daten	CS141 (externe Version)	CS141 SK (interne Version)
Spannungsversorgung	12 V (min. 9 V, max 30 V GS), 150 mA	12 V (min. 9 V, max 30 V GS), 150 mA
Abmessung (BxTxH), Gewicht	69 x 126 x 35 mm, 210 g	60 x 120 x 29 mm, 66 g
Ethernet	10/100 Mbit Base-T Selbsterkennung	10/100 Mbit Base-T Selbsterkennung
RS232-Schnittstelle	2	2
USB-Schnittstelle	1	-
MODBUS über IP	Ja	Ja
Status LED's	Normal grün, Boot/Fehler LED	Normal grün, Boot/Fehler LED
SNMP MIB Unterstützung	RFC 1628 und Private Erweiterungen	RFC 1628 und Private Erweiterungen
Betriebstemperatur	0 ÷ 70 °C	0 ÷ 70 °C
Lagertemperatur	0 ÷ 70 °C	0 ÷ 70 °C
Max. empfohlene Raumtemperatur	55 °C	55 °C
Feuchtigkeit	20 ÷ 95 °C, nicht kondensiert	20 ÷ 95 °C, nicht kondensiert
CPU	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz
Flash-Speicher	512 MB	512 MB
Zugriffsspeicher	128 MB DDR3 RAM	128 MB DDR3 RAM
Zertifizierung	CE, UL / NEMKO	CE, UL / NEMKO

2. FUNKTIONSÜBERBLICK FÜR CS141 INDUSTRIAL



3. TECHNISCHE DATEN DER CS141 INDUSTRIAL

Technische Daten	CS141M (externe Version)	CS141M SK (interne Version)
Spannungsversorgung	12 V (min. 9 V, max 30 V GS), 150 mA	12 V (min. 9 V, max 30 V GS), 150 mA
Abmessung (BxTxH), Gewicht	69 x 126 x 35 mm, 210 g	60 x 120 x 29 mm, 66 g
Ethernet	10/100 Mbit Base-T Selbsterkennung	10/100 Mbit Base-T Selbsterkennung
RS232-Schnittstelle	1	1
RS485-Schnittstelle	1	1
USB-Schnittstelle	1	-
MODBUS über IP	Ja	Ja
Status LED's	Normal grün, Boot/Fehler LED	Normal grün, Boot/Fehler LED
SNMP MIB Unterstützung	RFC 1628 und Private Erweiterungen	RFC 1628 und Private Erweiterungen
Betriebstemperatur	0 ÷ 70 °C	0 ÷ 70 °C
Lagertemperatur	0 ÷ 70 °C	0 ÷ 70 °C
Max. empfohlene Raumtemperatur	55 °C	55 °C
Feuchtigkeit	20 ÷ 95 °C, nicht kondensiert	20 ÷ 95 °C, nicht kondensiert
CPU	ARM Cortex A8 800 MHz	ARM Cortex A8 800 MHz
Flash-Speicher	512 MB	512 MB
Zugriffsspeicher	128 MB DDR3 RAM	128 MB DDR3 RAM
Zertifizierung	CE, UL / NEMKO	CE, UL / NEMKO